



HENNLIICH

TĚSNĚNÍ

## HENNLIICH SERVISNÍ CETRUM – HSC

## MATERIÁLY NA VÝROBU TĚSNĚNÍ

|                         | Skupina               | Materiál                         | Barva | Teplotní rozsah (°C) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------|----------------------|
| ELASTOMERY              | POLYURETANY           | C-HPU 55 ShD, žlutá              |       | - 20 ~ 100           |
|                         |                       | C-HPU 57 ShD, žlutá              |       | - 30 ~ 110           |
|                         |                       | C-HPU 72 ShD, černá              |       | - 20 ~ 110           |
|                         |                       | C-HPU 96 ShA FDA, červená        |       | - 37 ~ 110           |
|                         |                       | HPU 90 ShA, světle zelená        |       | - 20 ~ 110           |
|                         |                       | HPU 95 ShA FDA, červená          |       | - 20 ~ 115           |
|                         |                       | LT-PU+ 94 ShA, modrá             |       | - 55 ~ 110           |
|                         |                       | PU 93 ShA, zelená                |       | - 30 ~ 110           |
|                         |                       | SL-PU 96 ShA, šedá               |       | - 20 ~ 110           |
| ELASTOMERY              | PRYŽE                 | AFLAS TFE/P 83 ShA, černá        |       | 0 ~ 200              |
|                         |                       | EPDM 81 ShA FDA, modrá           |       | - 30 ~ 130           |
|                         |                       | EPDM 81 ShA KTW, černá           |       | - 40 ~ 130           |
|                         |                       | EPDM 82 ShA FDA, bílá            |       | - 45 ~ 130           |
|                         |                       | FPM 85 ShA FDA, hnědá            |       | - 20 ~ 220           |
|                         |                       | EPDM 85 ShA FDA, černá           |       | - 45 ~ 130           |
|                         |                       | FPM 73 ShA, černá                |       | - 20 ~ 210           |
|                         |                       | FPM 82 ShA, hnědá                |       | - 20 ~ 220           |
|                         |                       | FPM 85 ShA, černá                |       | - 20 ~ 210           |
|                         |                       | FPM 85 ShA, FDA, hnědá           |       | - 20 ~ 220           |
|                         |                       | H-NBR 73 ShA, černá              |       | - 20 ~ 150           |
|                         |                       | H-NBR 85 ShA, zelená             |       | - 20 ~ 150           |
|                         |                       | NBR 73 ShA, černá                |       | - 30 ~ 90            |
|                         |                       | NBR 80 ShA FDA, modrá            |       | - 30 ~ 100           |
|                         |                       | NBR 85 ShA, černá                |       | - 30 ~ 110           |
|                         |                       | SILIKON 85 ShA, modrá            |       | - 60 ~ 200           |
|                         |                       | SILIKON 85 ShA FDA, bílá         |       | - 60 ~ 200           |
|                         |                       | SILIKON 85 ShA FDA, modrá        |       | - 60 ~ 220           |
| T-NBR 80 ShA FDA, černá |                       | - 50 ~ 110                       |       |                      |
| POLYMERY                | TERMOPLAST ELASTOMERY | Hytrel 54 ShD, oranžová          |       | - 30 ~ 120           |
|                         |                       | TPE 55 ShD, šedá                 |       | - 40 ~ 120           |
|                         | TERMOPLASTY           | KT200, 96 HRM světle hnědá       |       | - 40 ~ 130           |
|                         |                       | PA6 79 ShD, přírodní             |       | - 40 ~ 110           |
|                         |                       | PA66 82 ShD, přírodní            |       | - 30 ~ 95            |
|                         |                       | PE-UHMW 61 ShD, přírodní         |       | - 200 ~ 80           |
|                         |                       | PEEK 83 ShD, FDA, světle hnědá   |       | - 40 ~ 250           |
|                         |                       | POM 81 ShD FDA, bílá             |       | - 45 ~ 100           |
|                         |                       | POM 81 ShD, černá                |       | - 45 ~ 100           |
| POLYMERY                | FLUOROPOLYMERY        | M-PTFE 57 ShD FDA, bílá          |       | - 200 ~ 260          |
|                         |                       | PTFE I 58 ShD, šedá              |       | - 200 ~ 260          |
|                         |                       | PTFE III 65 ShD, černá           |       | - 200 ~ 260          |
|                         |                       | PTFE 15% Glas 59 ShD, bílá       |       | - 200 ~ 260          |
|                         |                       | PTFE 25% Glas 60 ShD, bílá       |       | - 200 ~ 260          |
|                         |                       | PTFE 55 ShD FDA                  |       | - 200 ~ 260          |
|                         |                       | PTFE 55 ShD FDA, BAM, bílá       |       | - 200 ~ 260          |
|                         |                       | PTFE D05 57 ShD, tyrkysová       |       | - 200 ~ 260          |
|                         |                       | PTFE D08 Glas 57 ShD, oranžová   |       | - 200 ~ 260          |
|                         |                       | PTFE D46 63 ShD, šedomodrá       |       | - 200 ~ 260          |
|                         |                       | PTFE Econol 56 ShD, FDA, krémová |       | - 200 ~ 260          |